

**Garant****Mikro kiesztergáló betét, belső balos, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270244 5,2
GTIN	4045197466341
Árucikk kategória	21I

**Leírás****Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	5 mm
Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	2,45 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	0,5 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ford.
Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm/ford.
Sorozat	Micro
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	16 mm
Terméknév attribútum	L <sub>1</sub> = 16 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		