

Garant**Beszúró betét, belső, jobbos, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270312 5,2/2
GTIN	4045197466747
Árucikk kategória	211

Leírás**Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	1 mm
Hegy-közép távolság L_3	2,5 mm
Legkisebb Ø D_{min}	5,2 mm
Szár Ø d	5 mm
Sorozat	Micro
Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Terméknév attribútum	$L_1 = 15$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		