

**HOLEX****Weldon befogó, Forma AD, SK 30 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300050 16
GTIN	4045197674333
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16