

Garant**Mikro kiesztergáló betét, belső balos, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270244 6,2
GTIN	4045197466358
Árucikk kategória	211

Leírás**Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	0,5 mm
Szár Ø d	6 mm
Legkisebb Ø D_{min}	6,2 mm
Hegy-közép távolság L_3	2,95 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,025 mm/ford.
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,050 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ²	0,025 mm/ford.
Sorozat	Micro
Kinyúlási hossz L_1	16 mm
Terméknév attribútum	$L_1 = 16$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		