

**HOLEX****Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Szár négyyszög: 16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 297135 16     |
| GTIN              | 4045197521378 |
| Árucikk kategória | 22E           |

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfém** – Acélszárak 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

|   |         |
|---|---------|
| Min furat Ø-höz                         | 40 mm   |
| Vágóél szélesség                        | 5 mm    |
| Max. beszúrási mélység t <sub>max</sub> | 12 mm   |
| Szár négyyszög                          | 16 mm   |
| Teljes hossz                            | 180 mm  |
| Szerszámanyag                           | P20/K25 |

Termék fajtája

Esztergakés