

HOLEX**Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Szár négyyszög: 20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 297135 20 |
| GTIN | 4045197521385 |
| Árucikk kategória | 22E |

Leírás**Kivitel:**

Keményfém – Acélszárak 700 – 800 N/mm² szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élnek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|---|---------|
| Min furat Ø-höz | 50 mm |
| Vágóél szélesség | 6 mm |
| Max. beszúrási mélység t _{max} | 16 mm |
| Szár négyyszög | 20 mm |
| Teljes hossz | 210 mm |
| Szerszámanyag | P20/K25 |

Termék fajtája

Esztergákés