

**Garant****Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300100 6
GTIN	4045197282705
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT –**Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

## Tartozék

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
	308630 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz  
40

308615 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm

309900 6