

Garant**Beszúró betét, belső, balos, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270320 5,2/1 |
| GTIN | 4045197466860 |
| Árucikk kategória | 211 |

Leírás**Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Szár Ø d | 5 mm |
| Hegy-közép távolság L ₃ | 2,5 mm |
| Legkisebb Ø D _{min} | 5,2 mm |
| Max. fogásmélység t _{max} | 1 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 10 mm |
| Terméknév attribútum | L ₁ = 10 mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 250 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | P |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 30 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 90 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 150 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Megszakított | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |