

**Sűrített levegős ütvecsavarozó, Típus: 9013MTT****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Ütvecsavarozó nagy teljesítményű dupla kalapácsos mechanikával. 1890 Nm maximális latírási nyomaték. Megszorult csavarkötések működtetéséhez szűk helyeken, alacsony munkaterhelés mellett a napi használat során

- **Maximális lazítási nyomaték: 1890 Nm.**
- **A kiáramló levegőt a markolat lefelé vezeti el.**
- **Alacsony vibrációs szint.**
- **Egyszerű kezelés.**
- **Csökken a munkaterhelés a könnyű súlynak és a kezelhető méreteknak köszönhetően.**
- **Hosszú élettartam és nagy hatékonyság ipari és autóiipari felhasználásnál.**
- **Kompakt kialakítású, szűk helyeken való munkavégzéshez optimalizálva.**
- **20 mm (3/4 col) ütvecsavarozó 12,5 mm (1/2 col) méretű házban.**
- **HAZET Twin Turbo technológia – nagy nyomatékok kompakt felépítéssel.**
- **A 8 lamellás légmotor 25%-kal nagyobb ütési teljesítménnyel biztosítja a maximális nyomatékokot.**

Műszaki leírás

Adatlap

Súly	1,7 kg
Max. vibráció EN szerint	11,39 m/s ²
Jobb- / bal forgásirány	igen
Maximális fordulatszám	8000 min ⁻¹
Működési zajkibocsátás	99,3 dB(A)
Energiaellátás	Sűrített levegős
Maximális leszakadási nyomaték	1890 Nm
Nyomatéktartomány	900 Nm
Max. meghúzási nyomaték	1300 Nm
Maximum levegőigény	150 l/min
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Csatlakozó menet	NPT
Munkanyomás	6,3 bar
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Termék fajtája	Csavarozó