

**HOLEX****Menetkés Jobbos, hasonló, mint a DIN 282 (ISO 12), P20/K25, Szár négyszög: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297155 12
GTIN	4045197521408
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfém** – Acélszárok 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántköszörülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomköszörülve. Minden esztergakést éles élekkel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

Szár négyszög	12 mm
Teljes hossz	110 mm
Szerszámanyag	P20/K25
Termék fajtája	Esztergakés

