

**Garant****Beszúró betét, belső, balos, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 270320 5,2/2  |
| GTIN              | 4045197466884 |
| Árucikk kategória | 211           |

**Leírás****Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

**Műszaki leírás**

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Legkisebb Ø D <sub>min</sub>       | 5,2 mm                          |
| Szár Ø d                           | 5 mm                            |
| Hegy-közép távolság L <sub>3</sub> | 2,5 mm                          |
| Max. fogásmélység t <sub>max</sub> | 1 mm                            |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>     | 10 mm                           |
| Terméknév attribútum               | L <sub>1</sub> = 10 mm          |
| Termék fajtája                     | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

**Felhasználói adatok**

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas | 250 m/min      | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 200 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas | 200 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 160 m/min      | P       |

|                               |                       |           |   |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 150 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 150 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 80 m/min  | P |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 60 m/min  | P |
| Acél < 55 HRC                 | feltételesen alkalmas | 30 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 90 m/min  | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 60 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | feltételesen alkalmas | 30 m/min  | S |
| GG(G)                         | alkalmas              | 90 m/min  | K |
| CuZn                          | alkalmas              | 150 m/min | N |
| Folyamatos                    | alkalmas              |           |   |
| Szabálytalan                  | feltételesen alkalmas |           |   |
| Megszakított                  | feltételesen alkalmas |           |   |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |           |   |