

**HOLEX®****Weldon befogó, Forma AD, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 20 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300200 20
GTIN	4045197143686
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluffchip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min<sup>-1</sup>-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

A-méret kinyúlási hossz: 63 mm

Külső Ø D: 52 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 20

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Tartalék felfogó csavar 309900	20
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	52 mm

Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

## Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40