

Garant**Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300235 6 |
| GTIN | 4045197463319 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6355 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Befogási Ø D ₁ | 6 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 |
| Külső Ø D | 25 mm |
| Befogó | SK 40 A = 100 |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Hűtőcsatorna furat | Zárható |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| | 308806 40 |

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz
40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm

309900 6