

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Fejhossz L ₁	13 mm
Kés ISO kódja	SVHBR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500