

**Hézagmérő lemezek gyűrűn – 200 mm hosszú lemez, T2 10 db, Lapok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG4702 13
GTIN	4069515044745
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, T2 tűrés.

Tartalom:

10× 478220 sz. 13 méretű hézagmérő.

Műszaki leírás

Lap hossza	200 mm
Lemezvastagságok	0,05 – 0,25 (0,05 emelkedés) 0,3 – 1,0 (0,1 emelkedés) mm
Tűrés	T2
Szabvány	Gyári szabvány
Lapok száma	13
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

USP1

Hézagmérő lemezek gyűrűn
– 200 mm hosszú lemez, T2

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG4702 13