

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Semleges tartó teljes L hossza	100 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	8 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVBN 1616H11
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500