

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L ₁	23 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020K11
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500