

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Fejhossz L ₁	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Kés ISO kódja	SVHBR/L 2020K16
Alátétlapka	269005 8
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 8

269005 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500