

**Garant**

**eco beszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
20/5mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	273830 20/5
GTIN	4045197576224
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

6 mm beszúrási szélességtől  $t_{\max}$ -nál ( $5 \times$  beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek.  $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

## Műszaki leírás

Fejhossz $L_1$	40,5 mm
Beszúrási mélység $t_{\max}$	25 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Működő szélesség $L_4$	21,5 mm
Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Teljes hossz L	99,5 mm
Sorozat	Eco
Szárszélesség b	20 mm

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Rögzítőcsavar Típus 7	279815 7
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600