

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	39 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	SVVBN 2525M11
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szárméret	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500