

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Alátétlapka	269005 8
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Csavar alátétlapkához	269013 2
Fejhossz L ₁	33 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Alátétlapka Típus 8

269005 8

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500