

Garant**eco beszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
25/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273830 25/5
GTIN	4045197531339
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	40,5 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	25 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Teljes hossz L	112 mm
Sorozat	Eco
Szárszélesség b	25 mm

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Rögzítőcsavar Típus 7	279815 7
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600