

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	269013 2
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	31 mm
Kés ISO kódja	SVVBN 2020K16
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	10 mm
Alátétlapka	269005 8
Szárméret	20 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500