

**Garant****eco leszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
25/3Lmm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.  $12,5 \times w$  (**max. beszúrási mélység 37,5 mm**)

### Figyelem:

Maximális  $\varnothing$  = korlátozott munkadarab  $\varnothing$  a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

## Műszaki leírás

Működő szélesség $L_4$	26,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Fejhossz $L_1$	54 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási mélység $t_{max}$	37,5 mm

Teljes hossz L	125,5 mm
Sorozat	Eco
maximális Ø	75 mm
Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

---

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
-----------------------	----------