

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Szárméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	SVHBR/L 1212F11
Működő szélesség L ₄	16 mm
Fejhossz L ₁	13 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500