

Garant**Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300210 10
GTIN	4045197282828
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**GARANT –**

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Befogási Ø D ₁	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10