

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,5 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	39 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SVBN 2525M16
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	269005 8
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Szárméret	25 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500