

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Árucikk kategória	25U

**Leírás****Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Kés ISO kódja: A16Q SVUBR/L11

Szárméret: 16 mm

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1103..

Legkisebb előfúrási Ø D<sub>min</sub>: 20 mm

**Műszaki leírás**

Szárméret	16 mm
Középtelődés L <sub>3</sub>	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	A16Q SVUBR/L11
Váltólapka csavar	269022 6
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	65 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm

Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Feszítőcsavar	269409
Szorítócsavar Típus 6	269022 6