

Garant**eco beszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
20/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273831 20/5
GTIN	4045197576248
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	40,5 mm
Működő szélesség L_4	21,5 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	25 mm
Teljes hossz L	99,5 mm
Sorozat	Eco
Szárszélesség b	20 mm

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Rögzítőcsavar Típus 7	279815 7
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600