

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261107 20/11 |
| GTIN | 4045197655738 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Hozzávaló váltólapka | VB.. 1103.. |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 22 |
| Szárméret | 20 mm |
| Fejhossz L ₁ | 17 mm |
| Lapkaméret | 11 mm |
| Kés ISO kódja | SVHBR/L 2020K11 |
| Működő szélesség L ₄ | 25 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 107,5 fok |
| Felhasználás | Síkesztorgálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztorgálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Váltólapka csavar készlet Típus 22 | 269028 22 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |