

**Szemes csavar, Menet Ø: M24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 086472 M24 |
| GTIN | 2050001741790 |
| Árucikk kategória | 08Y |

Leírás**Kivitel:**

Nagy szilárdságú szemes csavarok / anyák, piros színben.

Figyelem:

A szemes csavarokat és anyákat ne tegye ki a becsavarozási tengelyhez képes 90°-os terhelésnek!

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--------|
| Felfekvő rész váll Ø C | 50 mm |
| Gyűrű belső Ø A | 50 mm |
| Teljes magasság F | 90 mm |
| Anyá menethossza E | 20 mm |
| Súly | 0,9 kg |
| Gyűrű külső Ø B | 90 mm |
| Menet Ø | M24 |

Adatlap

| | |
|-----------------------|---------------|
| Menethossz | 36 mm |
| Méret D | 20 mm |
| Teherbírás WLL SF 4:1 | 8 t |
| Termék fajtája | Szemes csavar |