

**Garant****eco beszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
25/6mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273831 25/6   |
| GTIN              | 4045197531360 |
| Árucikk kategória | 21W           |

## Leírás

### Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

6 mm beszúrási szélességtől  $t_{\max}$ -nál ( $5 \times$  beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek.  $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

## Műszaki leírás

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Működő szélesség $L_4$       | 26,5 mm               |
| Fejhossz $L_1$               | 40,5 mm               |
| Beszúrási szélesség w        | 6 mm                  |
| Beszúrási mélység $t_{\max}$ | 30 mm                 |
| Csavar                       | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Teljes hossz L               | 112 mm                |
| Sorozat                      | Eco                   |
| Szárszélesség b              | 25 mm                 |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Felhasználás módja          | balos       |
| belső hűtés                 | igen        |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem         |
| Termék fajtája              | Esztergakés |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm                      | 659874 50   |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Rögzítőcsavar Típus 7   | 279815 7    |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30                             | 674248 TX30 |
| Rögzítőcsavar Típus 6   | 279815 6    |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |