

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	6 mm
Semleges tartó teljes L hossza	80 mm
Szárméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVVBN 1212F11
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	18,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500