

**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261121 16/11
GTIN	4960664585564
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 16 mm

Kés ISO kódja: A16Q SVUBR/L11

Szárméret: 16 mm

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1103..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 20 mm

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁	65 mm
Középtolódás L ₃	16 mm
Váltólapka csavar	269022 6
Kés ISO kódja	A16Q SVUBR/L11
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm

Beállítási szög κ	93 fok
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Feszítőcsavar	269409
Szorítócsavar Típus 6	269022 6