


Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	261121 32/16
GTIN	4960664585625
Árucikk kategória	25U

Leírás
Kivitel:

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 32 mm

Kés ISO kódja: A32S SVUBR/L16

Szárméret: 32 mm

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1604..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 40 mm

Műszaki leírás

Alátétlapka csavar	269014 1
Középtolódás L ₃	28 mm
Váltólapka csavar	269022 7
Szárméret	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	130 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A32S SVUBR/L16
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Alátétlapka	269006 1

Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Feszítőcsavar	269411
Alátétlapka csavar	269203
Alátétlapka	269055
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 1	269006 1
Szorítócsavar Típus 7	269022 7
Csavar alátétlapkához Típus 1	269014 1