

Garant**Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300270 32
GTIN	4045197283078
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –Minden szár keményen felfeszítve (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	SK 40 A = 130
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
	308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 32 mm

309900 32