

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	A20R SVQBR/L11
Középtelődés L ₃	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L ₁	20,5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500