


Garant**Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos, HB7125, Emelkedés: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270704 1,5
GTIN	4045197453068
Árucikk kategória	21J

Leírás**Kivitel:****Teljes profilú lapka 60°** külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tőrési osztály 6g.**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	1,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HB7125
Tőrési osztály	DIN 13 6g
Menetfajta	MF
Menetfajta	M
Menetfajta	MF-LH

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		