

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L <sub>1</sub>	16,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Középtelődés L <sub>3</sub>	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	A16Q SVQBR/L11
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,5 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500