

**Szemes csavar, Menet Ø: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086472 M30
GTIN	2050001741806
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Nagy szilárdságú szemes csavarok / anyák, piros színben.

Figyelem:

A szemes csavarokat és anyákat ne tegye ki a becsavarozási tengelyhez képes 90°-os terhelésnek!

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Anya menethossza E	24 mm
Gyűrű külső Ø B	108 mm
Menet Ø	M30
Felfekvő rész váll Ø C	65 mm
Gyűrű belső Ø A	60 mm
Teljes magasság F	109 mm
Súly	1,7 kg

Adatlap

Menethossz	45 mm
Méret D	24 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	12 t
Termék fajtája	Szemes csavar