

**VBMT 110308, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Árucikk kategória	25E

Leírás

VBMT 110308 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: HQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácstörő	HQ
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110308
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz