

HOLEX®**Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300260 6
GTIN	4045197143815
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

Külső Ø D: 25 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 6

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	6 mm
Tartalék felfogó csavar 309900	6
Külső Ø D	25 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40