

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	A20R SVQBR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Fejhossz L ₁	20,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500