

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	17 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Kés ISO kódja	A25R SVQBR/L16
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500