

Garant**Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos, HB7020, Emelkedés: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270702 3,5
GTIN	4045197453259
Árucikk kategória	21J

Leírás**Kivitel:**

Teljes profilú lapka 60° külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tőrési osztály 6g.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	3,5 mm
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HB7020
Tőrési osztály	DIN 13 6g
Menetfajta	MF
Menetfajta	M
Menetfajta	MF-LH

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		