

**Garant**

**GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, kedvezményes csomagban, 5 darab**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG1254 4,65   |
| GTIN              | 4067263106562 |
| Árucikk kategória | GGN           |

## Leírás

### Kivitel:

**Maximálisan univerzális és gazdaságos** egyetlen szerszámmal. A **robosztus szerszámkivitel** és a **konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás** optimális szerszámstabilitást és forgáctörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. **Speciális forgáctér-geometria** és **polírozott forgácterek** az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. **Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat** a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

**Mint a: 122700.**

A HB alak a GG1257 számmal azonos áron szállítható.

A HB alak csak  $\geq \varnothing 3$  mm-től kapható.

### Figyelem:

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tételek zárójeles árakkal: Eltérő szállítási idő és a minimális rendelési mennyiség 3 darab.

## Műszaki leírás

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Vágóélek száma Z             | 2  |
| Tűrés névleges $\varnothing$ | h7 |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>    | 0,13 mm/ford,    |
| Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>            | 36 mm            |
| Teljes hossz L                                 | 74 mm            |
| Tartalom                                       | 5"               |
| Szabvány                                       | DIN 6537 L       |
| Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub> | 29 mm            |
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                      | 4,65 mm          |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                          | 6 mm             |
| Bevonat                                        | TiAlSiN          |
| Szerszámanyag                                  | VHM              |
| Kivitel                                        | 6×D              |
| Csúcsszög                                      | 140 fok          |
| Szár                                           | DIN 6535 HA, h6  |
| Belső hűtés                                    | Igen, 25 bar-ral |
| Forgácsolási stratégia                         | HPC              |
| Semi-Standard                                  | igen             |
| Színes gyűrű                                   | narancs          |
| Termék fajtája                                 | Csigafúró        |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás            | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                 | feltételelesen alkalmas | 190 m/min      | N       |
| Alu (rövid forgácsú)          | alkalmas                | 200 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas                | 160 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas                | 150 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas                | 140 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas                | 110 m/min      | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas                | 90 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas                | 90 m/min       | M       |

## Adatlap

|                              |                       |           |   |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 80 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 40 m/min  | S |
| GG(G)                        | alkalmas              | 130 m/min | K |
| Uni                          | alkalmas              |           |   |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |           |   |
| Nedvesen minimum             | alkalmas              |           |   |
| Levegő                       | feltételesen alkalmas |           |   |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1254 4,65