



## LED-EX zseblámpa elemekkel, Típus: 3AA



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081521 3AA
GTIN	032705100143
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.

Ütésálló, por- és vízálló **nagy teljesítményű LED-es lámpák.**

**LED-es reflektor technológiával. LED-es kézi- és sisaklámpa égésgátló anyagokból.** Széles spotfény, ideális tűzoltáshoz és extrém hideghez.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

Világítási idő	8 óra
Fej Ø	35 mm
Ház színe	GREY
ATEX zóna	zóna 0
ATEX zóna	zóna 20
Elem típusa	Mignon, AA
A tartalmazott elemek száma	3
Fényáram	150 lm
Súly	139 g
IP védettségi osztály	IP 67

Teljes hossz	135 mm
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Világítási távolság	95 m
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6