


**Garant****GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, kedvezményes csomagban, 5 darab**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1254 5,5
GTIN	4067263106562
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

**Maximálisan univerzális és gazdaságos** egyetlen szerszámmal. A **robosztus szerszámkivitel** és a **konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás** optimális szerszámstabilitást és forgácstörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. **Speciális forgácstér-geometria** és **polírozott forgácsterek** az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. **Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat** a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

**Mint a: 122700.**

A HB alak a GG1257 számmal azonos áron szállítható.

A HB alak csak  $\geq \varnothing 3$  mm-től kapható.

### Figyelem:

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tételek zárójeles árakkal: Eltérő szállítási idő és a minimális rendelési mennyiség 3 darab.

## Műszaki leírás

Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/ford,
Szabvány	DIN 6537 L

Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	5,5 mm
Forgácskorony hossza L <sub>c</sub>	44 mm
Vágóélek száma Z	2
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	35,8 mm
Tartalom	5"
Tűrés névleges Ø	h7
Teljes hossz L	82 mm
Bevonat	TiAlSiN
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	6xD
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	narancs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételeken alkalmas	190 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M

## Adatlap

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1254 5,5