

HOLEX®
Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 12 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	300260 12
GTIN	4045197143846
Árucikk kategória	32A

Leírás
Kivitel:

Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 12

Műszaki leírás

Tartalék felfogó csavar 309900	12
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308812 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308806 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308810 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40