

**Garant****Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300270 20
GTIN	4045197283054
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT –**

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Külső Ø D	52 mm
Befogó	SK 40 A = 130
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített  
Meredekkúphoz 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

308630 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz  
40

308615 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm

309900 20